

Arbetsrapport

Datum:	2025-02-17	Objekt: P2540
Vår referens:	Peter Skogfeldt	Hovvägen 20
Er referens:	Dennie Odelstrand	177 58 Järälla

Uppdrag:
Felsökning Östberg Heru 75S, justering av flöden

Utförande:
Genomgång av aggregatet, motorer och aggregat som helhet var i ett väldigt gott skick.
Utan anmärkning.
Justering av flöden.

Tekniker:
Stefan Schöning
Mobil. 070 351 68 86

Aggregat data

datum. 2025-02-17

P2540

Hovvägen 20 järfälla

reg.no 1

Utfört av S.S

Projektvärden Tilluft		Mätvärden		Driftdata		
Nr: LB1				Motor		
Typ: Heru 75S				Fabrikat = Östberg		
Placering: Vind				Varvtal /m= 2480		
Betjäna: Hus				Effekt Kw = 0,23		
q tot l/s:	40			Märkström A= 1,1		
q delf l/s:		40		Driftström A=		
Pt Pa:				Utfrekvens Hz =		
Pk Pa:				Drifteffekt Kw=		
A q Batteri Pa:				V VX =		
A q Filter Pa:				Kylbatteri PA =		
Mättemp.'C :		18		Värmebatteri PA=		
Fläkt varvtal:				Uteluft PA=		
Styrsignal fläkt:		Normal		K =		
Projektvärden Frånluft		Mätvärden		SFP =		
Nr: LB1				Motor		
Typ: Heru 75S				Fabrikat = Östberg		
Placering: Vind				Varvtal /m= 2480		
Betjäna: Hus				Effekt Kw = 0,23		
q tot l/s:	40			Märkström A= 1,1		
q delf l/s:		39		Driftström A=		
Pt Pa:				Utfrekvens Hz =		
Pk Pa:				Drifteffekt Kw=		
A q Batteri Pa:				V VX =		
A q Filter Pa:				Avluft PA=		
Mättemp.'C :		21		K=		
Fläkt varvtal:				SFP =		
Styrsignal fläkt:		Normal		SFP Totalt		
RUM		projektvärde	mätvärde	mät metod	Anmärkning	ritnings nr.
Mätmetod	1= Prandtlrör 2= Tryckm./U-rör 3= Swema			4= Fast mätuttag 5= Stos+varmtråd 6=	Sign: 	

Service-Protokoll

<u>Adress:</u> Hovvägen 20 Järfälla	<u>Fabrikat:</u> Östberg
<u>Modell:</u> Heru 75S	<u>S/N:</u> 8010027
<u>Typ</u> FTX	<u>P nr:</u> 2540

<u>Översyn:</u>	UA
<u>Fläktar/Lager:</u>	UA
<u>VVX:</u>	UA
<u>Temperaturer:</u>	T18 F21
<u>Förvärmare:</u>	---
<u>Eftervärmare:</u>	UA
<u>Rengöring:</u>	UA
<u>Filterbyte:</u>	Ägare utför själv
<u>Funktionskontroll:</u>	UA
<u>Noteringar:</u>	Aggregat är i väldigt gott skick

Datum: 2025-02-17

Tekniker: Stefan Schöning

Signatur: 

Utförande av Service

- **Ockulär-kontroll:**
 - Fläktar.
 - VVX.
 - Tätlistor.
 - Borstlistor.
 - Drivrem/Rotor-rem.
 - Tätlistor.
 - Styrkort.
 - Föreglingar.
 - Temperaturgivare.
- **Funktionskontroll**
 - Uppstarts-sekvens.
 - Temperaturer.
 - Test av funktioner.
 - Avläsning av värden.
 - Kontroll av missljud.





ÖSTBERG

HEALTHY WORK CLIMATE
WITH THE BEST VENTILATION

Industrigatan 2, SE-774 35 Årstad, Sweden

Tel. +46 226 850 00 Fax. +46 226 850 05

www.ostberg.com

Art.No. 8010027 Type: HERU 75 S

230V AC 50Hz

0,23kW

1,1A

3 µF/450V

2480 rpm IP 44

85°C

CE

1024



HERU 75 S